



Ponta de múltiplo dentado, 1/4 de polegada C 6,3, para parafusos: M4



Dados do pedido

Número do pedido	675565 M4
GTIN	4013288034953
Classe de artigo	63H

Descrição

Modelo:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Versão padrão, **resistente**.

Utilização:

Para parafusos XZN.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, **resistente e dura**.

Descrição técnica

comprimento total	25 mm
para parafusos	M4
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Designação do fabricante	860/1 XZN
Perfil de saída	Chave de parafusos de múltiplo dentado
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

