



lâmina de 8 mm, com íman com alojamento de pontas de 1/4 de polegada, comprimento total: 50mm



Dados do pedido

Número do pedido	659874 50
GTIN	7610733220502
Classe de artigo	63D

Descrição

Modelo:

Lâmina de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada.

Indicado para:

Aparafusadoras de binário n.º 659906 / 659908 / 659911 (até Cat. 48) / 659912 / 659957 e 659958 **tam. 1600** e gamas de chaves de fendas com pega dobrável n.º 667625 / 667645.

Instrução:

Lâminas adicionais sob o n.º 659870 / 659872 e 659878 – 659884.

Descrição técnica

comprimento total	50 mm
Comprimento útil	34 mm
Alojamento de pontas	D 6,3
Tipo de produto	Inserto para chave de parafusos