

**Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3 BiTorsion, Tamanho da fenda em cruz/comprimento total: 1/25****Dados do pedido**

Número do pedido	675540 1/25
GTIN	4013288034489
Classe de artigo	63H

Descrição**Versão:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Versão BiTorsion com dureza reduzida na zona de torção para amortecer os picos de carga:

Vida útil mais longa. Efeito ideal quando usado com o suporte de libertação rápida BiTorsion n.º 675030.

Utilização:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, **resistente e dura**.

Descrição técnica

comprimento total	25 mm
Tamanho da fenda em cruz	1
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Designação do fabricante	855/1 BTZ PZ
Norma	DIN ISO 1173
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv

Tipo de produto

Ferramenta de pontas