



Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes pequeno, direita, comprimento total: 230



Dados do pedido

Número do pedido	764000 230
GTIN	4010220024720
Classe de artigo	73X

Descrição

Versão:

Cabeça de tesoura forjada por estampagem; arestas de corte temperadas por indução. Relação de alavanca dupla com mola de abertura integrada. Braço de chapa de aço niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.

Cabeça de tesoura de aço inoxidável (HRC 60), arestas de corte serrilhadas.

Potência de corte: Folhas até 1,2 mm, folhas V2A até 1,0 mm.

Utilização:

Para linhas retas contínuas e cortes de figuras.

Descrição técnica

Comprimento das lâminas	27 mm
comprimento total	230 mm
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Tesoura

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/764000-230>