

Erdi**Tesoura corta-chapas Ideal com arestas de corte HSS, esquerda, comprimento total: 280mm**

Dados do pedido

Número do pedido	762150 280
GTIN	4010220000380
Classe de artigo	73X

Descrição

Modelo:

Forjadas. Cabeça de tesoura nua e pernas pintadas abertas. Com **arestas de corte HSS (HRC 65)**. Vida útil de corte particularmente longa (para todas as folhas; folhas V2A e folhas duras até 1,0 mm).

Utilização:

Para linhas retas contínuas e cortes de figuras.

Descrição técnica

Comprimento das lâminas	34 mm
comprimento total	280 mm
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Tesoura