

Ficha de dados



Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes muito pequeno, esquerda, comprimento total: 180



Dados do pedido

Número do pedido	764060 180
GTIN	4010220031353
Classe de artigo	73X

Descrição

Versão:

Cabeça de tesoura forjada por estampagem; arestas de corte temperadas por indução. Relação de alavanca dupla com mola de abertura integrada. Braço de chapa de aço niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.

Cabeça de tesoura em aço inoxidável S (HRC 60 – 62), **25% menos esforço**.

Potência de corte: Folhas até 1,2 mm, folhas V2A até 1,0 mm.

Utilização:

Para raios mais estreitos e áreas de difícil acesso.

Para linhas retas contínuas e cortes de figuras.

Descrição técnica

Comprimento das lâminas	20 mm
comprimento total	180 mm
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Tesoura