



Tesoura corta-chapas com lâminas curvas, direita, comprimento total: 275



Dados do pedido

Número do pedido	761500 275
GTIN	4010220001035
Classe de artigo	73X

Descrição

Versão:

Forjadas. Cabeça de tesoura nua, pernas curvas e pintadas abertas. **De aço inoxidável**, arestas de corte temperadas por indução (HRC 60); também para chapas V2A.

Utilização:

Para cortes circulares e curvas.

Descrição técnica

Comprimento das lâminas	40 mm
comprimento total	275 mm
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Tesoura

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/761500-275>