



## Alicate de bico redondo, reto, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 125



### Dados do pedido

Número do pedido	713100 125
GTIN	4003773043065
Classe de artigo	73F

### Descrição

**Versão:**

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.

Alicates cromados. Pontas elásticas de precisão resistentes à torção. Punhos revestidos com plástico.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

### Descrição técnica

comprimento total	125 mm
Comprimento do mordente	27 mm
Punho	revestido com plástico
Forma da boca	oval/pontiagudo, reto
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Propriedades do mordente	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente	interior rugoso

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Tipo de produto	Alicate multifuncional