



Ponta de broca espiral para madeira, Ø da broca: 4



Dados do pedido

Número do pedido	676315 4
GTIN	9002696265337
Classe de artigo	66B

Descrição

Versão:

Haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Vantagem:

Mudança rápida e simples entre ponta de broca, rebaixador ou parafuso.

Utilização:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

Para perfuração precisa e sem gretas em madeira macia, madeira dura e placas com revestimento.

Descrição técnica

Ø da broca	4 mm
comprimento total	75 mm
Comprimento da espiral	35 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Material de corte	HSS
Tipo de produto	Ponta para broca espiral