



Alicate de bico redondo, reto, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 160mm



Dados do pedido

Número do pedido	713100 160
GTIN	4003773022817
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso. Alicates cromados. Pontas elásticas de precisão resistentes à torção. Punhos com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	160 mm
Comprimento do mordente	50 mm
Punho	Manga multicomponente
Forma da boca	oval/pontiagudo, reto
Norma	DIN ISO 5745
Propriedades do mordente	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente	interior rugoso

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Tipo de produto	Alicate multifuncional