



## Ponta de broca de roscar combinada HSS, para rosca: M3



### Dados do pedido

Número do pedido	676306 M3
GTIN	4013288119032
Classe de artigo	63H

### Descrição

**Modelo:**

Haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

**Vantagem:**

Mudança rápida e simples entre ponta de broca, rebaixador ou parafuso.

**Utilização:**

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

**1 ferramenta para 3 operações:**

Perfuração de furo de núcleo – Corte de rosca – Rebarbamento/escareamento.

**Utilização em perfuradora com rotação à direita e à esquerda.**

### Descrição técnica

Comprimento da broca a	5 mm
Ø da broca espiral	2,5 mm
Passo	0,5 mm
comprimento total	36 mm
Comprimento da haste	12 mm
para rosca	M3
Designação do fabricante	847 HSS
Tipo de rosca	M
Óleo de corte	HSS
Ângulo da ponta	60 grau

Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ângulo do flanco	60 grau
Utilização com tipo de perfuração	até 1×D com furo de passagem
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Tipo de produto	Ponta de broca de roscar