

## Ficha de dados



### Ponta intercambiável de 6 mm Pozidriv, Tamanho da fenda em cruz: 0



#### Dados do pedido

Número do pedido	659923 0
GTIN	7610733220830
Classe de artigo	63D

#### Descrição

##### Versão:

**Lâmina** de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

##### Indicado para:

Chave de parafusos dinamométrica n.º 659906 (até cat. 53) / 659908 (até cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (até cat. 48) / 659912 tam. **200; 500** / 659918 / 659956 tam. 200; 500 (até cat. 55) / 659957 tam. 200; 500 (até cat. 55) / 659958 tam. 200; 500 e conjuntos de chaves de parafusos de montagem n.º 625441 / 667532 (até cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

##### Nota:

Para outras pontas intercambiáveis, ver n.º 659921 – 659924.

#### Descrição técnica

Comprimento útil	80 mm
comprimento total	160 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Tamanho da fenda em cruz	0
Tipo de produto	Inserto para chave de parafusos