



Ponta intercambiável de 6 mm de 6 faces, Sextavado: 1,5



Dados do pedido

Número do pedido	659920 1,5
GTIN	7610733209316
Classe de artigo	63D

Descrição

Versão:

Lâmina de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Indicado para:

Chave de parafusos dinamométrica n.º 659906 (até cat. 53) / 659908 (até cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (até cat. 48) / 659912 tam. **200; 500** / 659918 / 659956 tam. 200; 500 (até cat. 55) / 659957 tam. 200; 500 (até cat. 55) / 659958 tam. 200; 500 e conjuntos de chaves de parafusos de montagem n.º 625441 / 667532 (até cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Para outras pontas intercambiáveis, ver n.º 659921 – 659924.

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
comprimento total	150 mm
Sextavado	1,5 mm
Comprimento útil	70 mm
Tipo de produto	Inserto para chave de parafusos