

HOLEX**Alicate de bico redondo, reto, liso, comprimento total: 160****Dados do pedido**

Número do pedido	713200 160
GTIN	4045197166036
Classe de artigo	72B

Descrição**Versão:**

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.

Alicates nus, pegas cobertas de plástico.

Norma:**DIN ISO 5745****Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	160 mm
Comprimento do mordente	50 mm
Punho	revestido com plástico
Forma da boca	oval/pontiagudo, reto
Norma	DIN ISO 5745
Propriedades do mordente	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente	interior rugoso
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	sem revestimento

Tipo de produto

Alicate multifuncional