

Erdi**Tesoura corta-chapas Ideal com Arestas de corte HSS, esquerda, comprimento total: 260**

Dados do pedido

Número do pedido	766360 260
GTIN	4010220000281
Classe de artigo	73X

Descrição

Versão:

Cabeça de tesoura forjada por estampagem, arestas de corte temperadas por indução. Ligação de parafuso comercial ajustável, relação de alavanca dupla com mola de abertura integrada. Cabeça de corte com **arestas de corte HSS** (HRC 65). Particularmente longa vida útil da ferramenta das arestas de corte. Braço de chapa de aço, niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.

Capacidade de corte: Folhas até 1,8 mm; folhas V2A até 1,2 mm.

Utilização:

Para linhas retas contínuas e cortes de figuras.

Descrição técnica

comprimento total	260 mm
Comprimento das lâminas	33 mm
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Tesoura

Acessórios

Conjunto de reparação para tesoura corta-chapas Ideal	766020
---	--------

