



## Alicate de bico redondo angular isolamento VDE, comprimento total: 160



### Dados do pedido

Número do pedido	713700 160
GTIN	4003773052111
Classe de artigo	73F

### Descrição

**Versão:**

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

**Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

### Descrição técnica

comprimento total	160 mm
Comprimento do mordente	50 mm
Forma da boca	oval/pontiagudo, com mordentes angulares (aprox. 40° – 45°)
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Propriedades do mordente	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente	interior rugoso
Punho	Manga multicomponente

Material	Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo
Superfície	cromado
Tipo de produto	Alicate multifuncional