



Tesoura corta-chapas contínua, direita, comprimento total: 260



Dados do pedido

Número do pedido	767500 260
GTIN	4010220000144
Classe de artigo	73X

Descrição

Versão:

Como as tesouras de chapa de metal ideais. Cabeça de tesoura de **aço inoxidável** (HRC 60), braços de chapa de aço, niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.

Capacidade de corte: Folhas até 1,8 mm, folhas V2A até 1,2 mm.

Utilização:

Para cortes contínuos em linha reta.

Descrição técnica

comprimento total	260 mm
Comprimento das lâminas	32 mm
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Tesoura

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/767500-260>