

Conjunto de ferramentas de montagem, 107 peças com caixa de ferramentas em chapa de aço



Dados do pedido

Número do pedido	680350
GTIN	2050001016447
Classe de artigo	66H

Descrição

Utilização:

Contém ferramentas de alta qualidade para **manutenção e conservação de instalações, máquinas, aparelhos, etc.**

Material fornecido:

Compasso de pontas: 1 un. n.º 457600 tam. 200

Riscador, dupla face: 1 unid. n.º 458400

Metro articulado de madeira **STABILA**®: 1 un. n.º 466005 tam. 2

Jogo de limas de oficina **DICK**, corte 2 com cabo, sortido em estojo enrolável: 1 un. n.º 517200 tam. 200 (5 peças)

Limas para chaves sortidas em estojo de plástico: 1 un. n.º 518930 (6 peças)

Escova metálica, 3 filas: 1 un. n.º 575000 tam. 3

Arco de serra de metais com lâmina: 1 un. n.º 580700 tam. 300

Minisserra de arco **GARANT**: 1 unid. n.º 581195

Chave de boca dupla **GARANT** 6 – 34 mm com suporte: 1 un. n.º 610610 tam. 12 (6×7 – 30×34 mm) com 1 un. n.º 611500 tam. 12

Chave de luneta dupla 6 – 22 mm **GARANT**: 1 un. n.º 615610 tam. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Jogo de chaves Allen sextavadas em suporte de plástico: 1 un. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)

Chave Allen para Torx®: 1 un. n.º 624857 tam. 8 (TX6 – TX25)

Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas: 1 un. n.º 637718 tam. 6 (16 peças)

Jogo de chaves de parafusos de fenda **GARANT**: 1 un. n.º 660036 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Chave de parafusos de fenda **PB Swiss Tools**, curta: 1 un. n.º 664100 tam. 6,5

Chave Allen **PB Swiss Tools** para fenda: 1 un. n.º 664800 tam. 6,5
 Detetor de tensão **PB Swiss Tools** até 250 V: 1 un. n.º 665020 tam. 3,5
 Chave de parafusos para **GARANT** Phillips: Cada 1 un. n.º 667702 tam. 1; 2
 Alicate universal: 1 un. n.º 703000 tam. 180
 Chave para tubos: 1 un. n.º 706151 tam. 250
 Tenaz **KNIPEX**®: 1 un. n.º 706610 tam. 210
 Alicate de pressão universal: 1 un. n.º 708205 tam. 250
 Alicate de pontas chatas com lâmina: 1 un. n.º 713200 tam. 160
 Alicate para anéis de retenção interior, reto: 1 un. n.º 719805 tam. J2
 Alicate para anéis de retenção exterior, reto: 1 un. n.º 719905 tam. A2
 Alicate de corte lateral: 1 un. n.º 725250 tam. 160
 Cinzel plano **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 740500 tam. 175
 Cinzel em cruz **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 740600 tam. 150
 Jogo de punções e punções de marcar **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martelos de serralheiro com cabo 3K: Cada 1 un. n.º 750450 tam. 300; 500
 Martelo de plástico: 1 un. n.º 754500 tam. 32
 Tesoura corta-chapas Ideal com transmissão: 1 un. n.º 766042 tam. 260
 Tesoura de electricista: 1 un. n.º 769005 tam. 130
 Escareador **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 831700 tam. 110
 Navalha para cabos, fixa: 1 un. n.º 844300 tam. 175
 Lubrificador de plástico: 1 un. n.º 083532 tam. 125
 Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 tam. BLACK
 Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 tam. BLACK
 Caneta, azul: 1 un. n.º 085154 tam. B
 Caixa de ferramentas de chapa de aço: 1 un. n.º 693455 tam. 5/530

Instrução:**A ferramenta é fornecida solta.****Descrição técnica**

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR3
Número de pilhas incluídas	3
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
--	--------------

Lubrificador de plástico com tubo de saída Capacidade volumétrica 125	083532 125
Fita de isolamento Cor BLACK	083654 BLACK
Marcador permanente Dura-Ink® 15 Cor da caneta B	085154 B
Compasso de pontas Comprimento L 200	457600 200
Riscador angular	458400
Metro articulado de madeira amarelo Comprimento 2	466005 2
Jogo de limas multiusos de 5 peças em saco enrolável Corte 2 Comprimento sem espigão 200	517200 200
Jogo de limas para chaves, 6 peças em estojo de plástico	518930
Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm Número de filas de guarnição 3	575000 3
Arco de serra de metais 317 com lâmina bimetal 24 dentes	580700
Serra de arco mini Pega ergonómica	581195
Jogo de chaves de duas bocas Número de chaves 12	610610 12
Jogo de chaves Allen para Torx® fosfatado Número de chaves de parafusos 11	624870 11
Jogo de chaves Allen sextavadas niquelado Número de chaves de parafusos 9	626072 9
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 16 peças Tipo 6	637718 6
Jogo de chaves de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Número de chaves de parafusos 5	660031 5
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 6,5	664100 6,5
Chave Allen para fenda Largura da aresta de corte l 6,5	664800 6,5
Detetor de tensão de qualidade especial Largura da aresta de corte 3,5	665020 3,5
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 1	667690 1
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 2	667690 2
	680355

Conjunto de ferramentas de montagem, 107 peçassem recipiente

Caixa de ferramentas em chapa de aço "Extra" Tipo 5/530	693455 5/530
---	--------------

Alicate universal de vanádio, brilhante comprimento total 180	703000 180
---	------------

Chave para tubos com capa de plástico comprimento total 250	706151 250
---	------------

Tenaz pesada comprimento total 210	706610 210
------------------------------------	------------

Alicate de prensão universal com mordentes em prisma comprimento total 250	708205 250
--	------------

Alicate de bico redondo, reto, liso comprimento total 160	713200 160
---	------------

Alicate para anéis de retenção Tipo J2	719805 J2
--	-----------

Alicate para anéis de retenção Tipo A2	719905 A2
--	-----------

Alicate de corte lateral liso comprimento total 160	725250 160
---	------------

Cinzel plano comprimento total 175	740500 175
------------------------------------	------------

Cinzel cruzado comprimento total 150	740600 150
--------------------------------------	------------

Jogo de punçõesem suporte de plástico Número de ferramentas 6	745600 6
---	----------

Martelo de serralheiro com cabo 3K Peso sem cabo 300	750450 300
--	------------

Martelo de serralheiro com cabo 3K Peso sem cabo 500	750450 500
--	------------

Martelo de plástico com insertos Cellidor Ø da cabeça do martelo 32	754500 32
---	-----------

Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes comprimento total 260	766042 260
---	------------

Tesoura de eletricista niqueladacom cortador de arame comprimento total 130	769005 130
---	------------

Escareador com pega de plástico Comprimento da lâmina 110	831700 110
---	------------

Navalha para cabos fixa	844300
-------------------------	--------