

Conjunto de ferramentas de montagem, 107 peças sem recipiente



Dados do pedido

Número do pedido	680355
GTIN	2050001016799
Classe de artigo	66H

Descrição

Utilização:

Contém ferramentas de alta qualidade para **manutenção e conservação de instalações, máquinas, aparelhos, etc.**

Material fornecido:

Compasso de pontas: 1 un. n.º 457600 tam. 200

Riscador, dupla face: 1 unid. n.º 458400

Metro articulado de madeira **STABILA**®: 1 un. n.º 466005 tam. 2

Jogo de limas de oficina **DICK**, corte 2 com cabo, sortido em estojo enrolável: 1 un. n.º 517200 tam. 200 (5 peças)

Limas para chaves sortidas em estojo de plástico: 1 un. n.º 518930 (6 peças)

Escova metálica, 3 filas: 1 un. n.º 575000 tam. 3

Arco de serra de metais com lâmina: 1 un. n.º 580700 tam. 300

Minisserra de arco **GARANT**: 1 unid. n.º 581195

Chave de boca dupla **GARANT** 6 – 34 mm com suporte: 1 un. n.º 610610 tam. 12 (6x7 – 30x34 mm) com 1 un. n.º 611500 tam. 12

Chave de luneta dupla 6 – 22 mm **GARANT**: 1 un. n.º 615610 tam. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Jogo de chaves Allen sextavadas em suporte de plástico: 1 un. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)

Chave Allen para Torx®: 1 un. n.º 624857 tam. 8 (TX6 – TX25)

Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas: 1 un. n.º 637718 tam. 6 (16 peças)

Jogo de chaves de parafusos de fenda **GARANT**: 1 un. n.º 660036 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Chave de parafusos de fenda **PB Swiss Tools**, curta: 1 un. n.º 664100 tam. 6,5

Chave Allen **PB Swiss Tools** para fenda: 1 un. n.º 664800 tam. 6,5

Detetor de tensão **PB Swiss Tools** até 250 V: 1 un. n.º 665020 tam. 3,5

Chave de parafusos para **GARANT** Phillips: Cada 1 un. n.º 667702 tam. 1; 2
 Alicate universal: 1 un. n.º 703000 tam. 180
 Chave para tubos: 1 un. n.º 706151 tam. 250
 Tenaz **KNIPEX**®: 1 un. n.º 706610 tam. 210
 Alicate de pressão universal: 1 un. n.º 708205 tam. 250
 Alicate de pontas chatas com lâmina: 1 un. n.º 713200 tam. 160
 Alicate para anéis de retenção interior, reto: 1 un. n.º 719805 tam. J2
 Alicate para anéis de retenção exterior, reto: 1 un. n.º 719905 tam. A2
 Alicate de corte lateral: 1 un. n.º 725250 tam. 160
 Cinzel plano **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 740500 tam. 175
 Cinzel em cruz **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 740600 tam. 150
 Jogo de punções e punções de marcar **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martelos de serralheiro com cabo 3K: Cada 1 un. n.º 750450 tam. 300; 500
 Martelo de plástico: 1 un. n.º 754500 tam. 32
 Tesoura corta-chapas Ideal com transmissão: 1 un. n.º 766042 tam. 260
 Tesoura de electricista: 1 un. n.º 769005 tam. 130
 Escareador **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 831700 tam. 110
 Navalha para cabos, fixa: 1 un. n.º 844300 tam. 175
 Lubrificador de plástico: 1 un. n.º 083532 tam. 125
 Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 tam. BLACK
 Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 tam. BLACK
 Caneta, azul: 1 un. n.º 085154 tam. B

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta.

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR3
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
Lubrificador de plástico com tubo de saída Capacidade volumétrica 125	083532 125
Fita de isolamento Cor BLACK	083654 BLACK

Marcador permanente Dura-Ink® 15 Cor da caneta B	085154 B
Compasso de pontas Comprimento L 200	457600 200
Riscador angular	458400
Metro articulado de madeira amarelo Comprimento 2	466005 2
Jogo de limas multiusos de 5 peças em saco enrolável Corte 2 Comprimento sem espigão 200	517200 200
Jogo de limas para chaves, 6 peças em estojo de plástico	518930
Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm Número de filas de guarnição 3	575000 3
Arco de serra de metais 317 com lâmina bimetal 24 dentes	580700
Serra de arco mini Pega ergonómica	581195
Jogo de chaves de duas bocas Número de chaves 12	610610 12
Suporte de plástico para pinças para número de chaves 12	611500 12
Jogo de chaves de luneta dupla, grande curvatura Número de chaves 8	615500 8
Jogo de chaves Allen para Torx® fosfatado Número de chaves de parafusos 11	624870 11
Jogo de chaves Allen sextavadas niquelado Número de chaves de parafusos 9	626072 9
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 16 peças Tipo 6	637718 6
Jogo de chaves de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Número de chaves de parafusos 5	660031 5
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 6,5	664100 6,5
Chave Allen para fenda Largura da aresta de corte l 6,5	664800 6,5
Detetor de tensão de qualidade especial Largura da aresta de corte 3,5	665020 3,5
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 1	667690 1
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 2	667690 2
	703000 180

Alicate universal de vanádio, brilhante comprimento total
180

Chave para tubos com capa de plástico comprimento total
250

706151 250

Tenaz pesada comprimento total 210

706610 210

Alicate de prensão universal com mordentes em prisma
comprimento total 250

708205 250

Alicate de bico redondo, reto, liso comprimento total 160

713200 160

Alicate para anéis de retenção Tipo J2

719805 J2

Alicate para anéis de retenção Tipo A2

719905 A2

Alicate de corte lateral liso comprimento total 160

725250 160

Cinzel plano comprimento total 175

740500 175

Cinzel cruzado comprimento total 150

740600 150

Jogo de punções em suporte de plástico Número de
ferramentas 6

745600 6

Martelo de serralheiro com cabo 3K Peso sem cabo 300

750450 300

Martelo de serralheiro com cabo 3K Peso sem cabo 500

750450 500

Martelo de plástico com insertos Cellidor Ø da cabeça do
martelo 32

754500 32

Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes
comprimento total 260

766042 260

Tesoura de electricista niquelada com cortador de arame
comprimento total 130

769005 130

Escareador com pega de plástico Comprimento da lâmina
110

831700 110

Navalha para cabos fixa

844300