

## Conjunto de ferramentas para eletrônica, 118 peças com mala de ferramentas



### Dados do pedido

Número do pedido	680400
GTIN	2050001016485
Classe de artigo	66H

### Descrição

#### Índice:

Paquímetro **GARANT**: 1 un. n.º 410100 tam. 150  
 Chave combinada **Stahlwille**®: cada 1 un. n.º 613500 tam. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13  
 Chave Allen para sextavado interior: Cada 1 un. n.º 626038 tam. 0,7; 0,9  
 Cada 1 un. n.º 626037 tam. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5  
 Cada 1 un. n.º 626039 tam. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16  
 Conjunto de chaves de caixa **GARANT**, 1/4 de polegada: 1 un. n.º 630325 tam. SD (41 peças)  
 Chave de parafusos de fenda para eletricista **PB Swiss Tools**: cada 1 un. n.º 663000 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5  
 Chave de parafusos de fenda **PB Swiss Tools**, curta: cada 1 un. n.º 664100 tam. 5,5; 8  
 Chave Allen **PB Swiss Tools** para fenda: cada 1 un. n.º 664800 tam. 4; 5,5  
 Chave Allen **PB Swiss Tools** para Phillips: cada 1 un. n.º 669400 tam. 1; 2  
 Chave de parafusos **PB Swiss Tools** para Phillips: por cada 1 unid. n.º 668000 tam. 0; 1; 2; 1K; 2K  
 Espelho de inspeção: 1 un. n.º 081620 tam. 23  
 Chave de parafusos para fenda para eletrônica **Wera**: cada 1 un. n.º 669900 tam. 2,5; 3; 4  
 Chave de parafusos para eletrônica **Wera** para Phillips: cada 1 un. n.º 669905 tam. 0; 1  
 Chave de parafusos para eletrônica Pozidriv **Wera**: 1 un. n.º 669910 tam. 0  
 Chave para tubos **KNIPEX**® Cobra®: 1 un. n.º 705800 tam. 125  
 pinça antimagnética, pontiaguda: 1 un. n.º 727520 tam. AM  
 pinça antimagnética, rebaixada / romba: 1 un. n.º 727580 tam. AM

pinça com pontas cruzadas antimagnética, angulada / romba: 1 un. n.º 727700 tam. AM  
 pinça extratora antimagnéticas, para microembalagens: 1 un. n.º 727840 tam. AM  
 pinça antimagnética, totalmente isolada, pontiaguda: 1 un. n.º 727920 tam. AM  
 Pinça de aperto para montagem: 1 un. n.º 727950 tam. 200  
 Alicate de corte lateral para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 726210 tam. 125  
 Alicate de pontas para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 727170 tam. 140  
 Alicate plano para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 727165 tam. 140  
 Alicate de corte lateral de vanádio **GARANT**: 1 un. n.º 723040 tam. 160  
 Alicate descarnador automático **GARANT**: 1 un. n.º 728613 tam. 6  
 Pinça para remoção de verniz: 1 un. n.º 728770 tam. 120  
 Corta-cabos, pequena: 1 un. n.º 730100 tam. 160  
 Saca-pinos com casquilho: 1 un. n.º 748201 tam. 9 (0,9 - 5,9 mm)  
 Martelo de serralheiro com cabo de noqueira: 1 un. n.º 750100 tam. 100  
 X-ato universal **Tajima** com lâminas de segmentos: 1 unid. n.º 844900  
 Chave inglesa: 1 un. n.º 813961 tam. 150  
 Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 BLACK  
 Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 BLACK  
 Mala de ferramentas **PARAT**®: 1 unid. n.º 692500

**Instrução:**

**A ferramenta é fornecida solta.**

## Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR3
Número de pilhas incluídas	3
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

## Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
Espelho de inspeção Medição por espelho 23	081620 23
Fita de isolamento Cor BLACK	083654 BLACK
Paquímetro Faixa de medição 150	410100 150
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 10	613500 10
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 11	613500 11

Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 13	613500 13
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 3,2	613500 3,2
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 4	613500 4
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 5	613500 5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 5,5	613500 5,5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 7	613500 7
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 8	613500 8
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1,3	626037 1,3
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1,5	626037 1,5
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 2	626037 2
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 2,5	626037 2,5
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 3	626037 3
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 4	626037 4
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 5	626037 5
Chave Allen sextavadafosfatado Sextavado 0,7	626038 0,7
Chave Allen sextavadafosfatado Sextavado 0,9	626038 0,9
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1/16	626039 1/16
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1/8	626039 1/8
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 3/16	626039 3/16
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 3/32	626039 3/32
Estojo de plástico para chave Allen sextavada Tipo 8	626250 8
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 41 peças Tipo SD	630325 SD
Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte I 2	663000 2
Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte I 2,5	663000 2,5
Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte I 3,5	663000 3,5
Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte I 4	663000 4

Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte l 5,5	663000 5,5
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 5,5	664100 5,5
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 8	664100 8
Chave Allen para fenda Largura da aresta de corte l 4	664800 4
Chave Allen para fenda Largura da aresta de corte l 5,5	664800 5,5
Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico Tamanho da fenda em cruz 0	668000 0
Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico Tamanho da fenda em cruz 1	668000 1
Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico Tamanho da fenda em cruz 1K	668000 1K
Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico Tamanho da fenda em cruz 2	668000 2
Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico Tamanho da fenda em cruz 2K	668000 2K
Chave Allen para Phillips Tamanho da fenda em cruz 1	669400 1
Chave Allen para Phillips Tamanho da fenda em cruz 2	669400 2
Chave de parafusos para eletrónica para fenda Kraftform Micro, ESD Largura da aresta de corte l 2,5	669900 2,5
Chave de parafusos para eletrónica para fenda Kraftform Micro, ESD Largura da aresta de corte l 3	669900 3
Chave de parafusos para eletrónica para fenda Kraftform Micro, ESD Largura da aresta de corte l 4	669900 4
Chave de parafusos para eletrónica para Phillips ESD Tamanho da fenda em cruz 0	669905 0
Chave de parafusos para eletrónica para Phillips ESD Tamanho da fenda em cruz 1	669905 1
Chave de parafusos para eletrónica para Pozidriv ESD Tamanho da fenda em cruz 0	669910 0
Conjunto de ferramentas para eletrónica, 118 peças sem mala	680405
Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho comprimento total 160	723040 160

Alicate de corte lateral para eletrónica, forma da cabeça normal comprimento total 125	726210 125
Alicate plano para eletrónica comprimento total 140	727165 140
Alicate eletrónico de ponta de agulha comprimento total 140	727170 140
Pinça, pontiaguda, 125 mm, forma AA Material AM	727520 AM
Pinça escalonada, ponta romba, 2,5 mm de largura, 120 mm, forma 2a Material AM	727580 AM
Pinça cruzada romba / angular, 160 mm Material AM	727700 AM
Pinças extraíveis para microembalagens 8 – 14 pinos Material AM	727840 AM
Forma de pinça AA reta, isolada Material AM	727920 AM
Pinça de retenção de montagem para dentes de encaixe comprimento total 200	727950 200
Alicate descarnador para secção transversal do cabo 6	728613 6
Pinça para remoção de verniz com lâminas de 0,6 mm comprimento total 120	728770 120
Corta-cabos pequeno comprimento total 160	730100 160
Jogo de saca-pinos com casquilho-guiaem caixa de plástico Número de saca-pinos 9	748201 9
Martelo de serralheiro com Manga de proteção do punho Peso sem cabo 100	750100 100
Chave inglesa com manga de punho comprimento total 150	813961 150
X-ato universal com 3 lâminas, 9 mm	844900