

Conjunto de ferramentas para eletrónica, 118 peças sem mala



Dados do pedido

Número do pedido	680405
GTIN	2050001016805
Classe de artigo	66H

Descrição

Índice:

Paquímetro **GARANT**: 1 un. n.º 410100 tam. 150

Chave combinada **Stahlwille**®: cada 1 un. n.º 613500 tam. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Chave Allen para sextavado interior: Cada 1 un. n.º 626038 tam. 0,7; 0,9

Cada 1 un. n.º 626037 tam. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

Cada 1 un. n.º 626039 tam. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

Conjunto de chaves de caixa **GARANT**, 1/4 de polegada: 1 un. n.º 630325 tam. SD (41 peças)

Chave de parafusos de fenda para eletricista **PB Swiss Tools**: cada 1 un. n.º 663000 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

Chave de parafusos de fenda **PB Swiss Tools**, curta: cada 1 un. n.º 664100 tam. 5,5; 8

Chave Allen **PB Swiss Tools** para fenda: cada 1 un. n.º 664800 tam. 4; 5,5

Chave Allen **PB Swiss Tools** para Phillips: cada 1 un. n.º 669400 tam. 1; 2

Chave de parafusos **PB Swiss Tools** para Phillips: por cada 1 unid. n.º 668000 tam. 0; 1; 2; 1K; 2K

Espelho de inspeção: 1 un. n.º 081620 tam. 23

Chave de parafusos para fenda para eletrónica **Wera**: cada 1 un. n.º 669900 tam. 2,5; 3; 4

Chave de parafusos para eletrónica **Wera** para Phillips: cada 1 un. n.º 669905 tam. 0; 1

Chave de parafusos para eletrónica Pozidriv **Wera**: 1 un. n.º 669910 tam. 0

Chave para tubos **KNIPEX**® Cobra®: 1 un. n.º 705800 tam. 125

pinça antimagnética, pontiaguda: 1 un. n.º 727520 tam. AM

pinça antimagnética, rebaixada / romba: 1 un. n.º 727580 tam. AM

pinça com pontas cruzadas antimagnética, angulada / romba: 1 un. n.º 727700 tam. AM

pinça extratora antimagnéticas, para microembalagens: 1 un. n.º 727840 tam. AM
 pinça antimagnética, totalmente isolada, pontiaguda: 1 un. n.º 727920 tam. AM
 Pinça de aperto para montagem: 1 un. n.º 727950 tam. 200
 Alicates de corte lateral para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 726210 tam. 125
 Alicates de pontas para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 727170 tam. 140
 Alicates plano para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 727165 tam. 140
 Alicates de corte lateral de vanádio **GARANT**: 1 un. n.º 723040 tam. 160
 Alicates descarnador automático **GARANT**: 1 un. n.º 728613 tam. 6
 Pinça para remoção de verniz: 1 un. n.º 728770 tam. 120
 Corta-cabos, pequena: 1 un. n.º 730100 tam. 160
 Saca-pinos com casquilho: 1 un. n.º 748201 tam. 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Martelo de serralheiro com cabo de nogueira: 1 un. n.º 750100 tam. 100
 X-ato universal **Tajima** com lâminas de segmentos: 1 unid. n.º 844900
 Chave inglesa: 1 un. n.º 813961 tam. 150
 Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 BLACK
 Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 BLACK

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta.

Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR3
Número de pilhas incluídas	3
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
Espelho de inspeção Medição por espelho 23	081620 23
Fita de isolamento Cor BLACK	083654 BLACK
Paquímetro Faixa de medição 150	410100 150
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 10	613500 10
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 11	613500 11
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 13	613500 13

Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 3,2	613500 3,2
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 4	613500 4
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 5	613500 5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 5,5	613500 5,5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 6	613500 6
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 7	613500 7
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 8	613500 8
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 9	613500 9
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1,3	626037 1,3
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1,5	626037 1,5
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 2	626037 2
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 2,5	626037 2,5
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 3	626037 3
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 4	626037 4
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 5	626037 5
Chave Allen sextavadafosfatado Sextavado 0,7	626038 0,7
Chave Allen sextavadafosfatado Sextavado 0,9	626038 0,9
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1/16	626039 1/16
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 1/8	626039 1/8
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 3/16	626039 3/16
Chave Allen sextavadaniquelado Sextavado 3/32	626039 3/32
Estojo de plástico para chave Allen sextavada Tipo 8	626250 8
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 41 peças Tipo SD	630325 SD
Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte I 2	663000 2
Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte I 2,5	663000 2,5
Chave de parafusos de electricista para fenda, Classic totalmente isolada Largura da aresta de corte I 3,5	663000 3,5
	663000 4

Chave de parafusos de electricista para fenda,
Classictotalmente isolada Largura da aresta de corte l 4

Chave de parafusos de electricista para fenda,
Classictotalmente isolada Largura da aresta de corte l 5,5

663000 5,5

Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 5,5

664100 5,5

Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 8

664100 8

Chave Allen para fenda Largura da aresta de corte l 4

664800 4

Chave Allen para fenda Largura da aresta de corte l 5,5

664800 5,5

Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico
Tamanho da fenda em cruz 0

668000 0

Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico
Tamanho da fenda em cruz 1

668000 1

Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico
Tamanho da fenda em cruz 1K

668000 1K

Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico
Tamanho da fenda em cruz 2

668000 2

Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico
Tamanho da fenda em cruz 2K

668000 2K

Chave Allen para Phillips Tamanho da fenda em cruz 1

669400 1

Chave Allen para Phillips Tamanho da fenda em cruz 2

669400 2

Chave de parafusos para eletrónica para fendaKraftform
Micro, ESD Largura da aresta de corte l 2,5

669900 2,5

Chave de parafusos para eletrónica para fendaKraftform
Micro, ESD Largura da aresta de corte l 3

669900 3

Chave de parafusos para eletrónica para fendaKraftform
Micro, ESD Largura da aresta de corte l 4

669900 4

Chave de parafusos para eletrónica para PhillipsESD
Tamanho da fenda em cruz 0

669905 0

Chave de parafusos para eletrónica para PhillipsESD
Tamanho da fenda em cruz 1

669905 1

Chave de parafusos para eletrónica para PozidrivESD
Tamanho da fenda em cruz 0

669910 0

Chave para tubos Cobra® fosfatada comprimento total 125

705800 125

723040 160

Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho comprimento total 160

Alicate de corte lateral para eletrónica, forma da cabeça normal comprimento total 125

726210 125

Alicate plano para eletrónica comprimento total 140

727165 140

Alicate eletrónico de ponta de agulha comprimento total 140

727170 140

Pinça, pontiaguda, 125 mm, forma AA Material AM

727520 AM

Pinça escalonada, ponta romba, 2,5 mm de largura, 120 mm, forma 2a Material AM

727580 AM

Pinça cruzada romba / angular, 160 mm Material AM

727700 AM

Pinças extraíveis para microembalagens 8 – 14 pinos Material AM

727840 AM

Forma de pinça AA reta, isolada Material AM

727920 AM

Pinça de retenção de montagem para dentes de encaixe comprimento total 200

727950 200

Alicate descarnador para secção transversal do cabo 6

728613 6

Pinça para remoção de verniz com lâminas de 0,6 mm comprimento total 120

728770 120

Corta-cabos pequeno comprimento total 160

730100 160

Jogo de saca-pinos com casquilho-guiaem caixa de plástico Número de saca-pinos 9

748201 9

Martelo de serralheiro com Manga de proteção do punho Peso sem cabo 100

750100 100

Chave inglesa com manga de punho comprimento total 150

813961 150

X-ato universal com 3 lâminas, 9 mm

844900