

**HOLEX**

## Rebitadora manual universal



### Dados do pedido

Número do pedido	770410
GTIN	4045197276209
Classe de artigo	72E

### Descrição

**Modelo:**

Corpo de alicate estável com braços de alavanca desdobráveis, acionados automaticamente (baixa força), pegas de 2 K e recipiente de recolha para mandris de rebite.

**Utilização:**

Para processar rebites cegos (todos os materiais).

**Peça sobresselente:**

Mandril roscado n.º 770401, mordentes de mandril n.º 770405, recipiente de gotejamento de mandril de rebite n.º 770402.

### Descrição técnica

Bocal para rebites cegos	3; 4; 5; 6,4 mm
Bocal de mandril roscado para porcas de rebite	M4; M5; M6; M8; M10
Inserto para parafusos de rebite	M4; M5; M6; M8
Tipo de produto	Rebitador de alavanca

### Acessórios

Mandril roscado com parafuso para alicate de rebites de alavanca Tipo M10

770401 M10

Mandril rosado com parafuso para alicate de rebites de alavanca Tipo M4	770401 M4
Mandril rosado com parafuso para alicate de rebites de alavanca Tipo M5	770401 M5
Mandril rosado com parafuso para alicate de rebites de alavanca Tipo M6	770401 M6
Mandril rosado com parafuso para alicate de rebites de alavanca Tipo M8	770401 M8
Recipiente de recolha de mandril de rebite	770402
Cavilha de ancoragem	770403
Mandril rosado Tipo M4	770404 M4
Par de mandíbulas de mandril sobresselente	770405
Cabo do alicate	770406