

Garant**Alicate de precisão para anéis de retenção, Tipo: A0****Dados do pedido**

Número do pedido	719870 A0
GTIN	4045197504098
Classe de artigo	71B

Descrição**Modelo:**

Pega forjada e peça articulada. Pontas de aço especial, trabalhadas com especial precisão e montadas por pressão no corpo do alicate.

Alicate preto. Cabeça de terra. Punhos revestidos com plástico. Articulação com **mola de abertura integrada. Formato A – mordentes retos.**

Vantagem:

As pontas utilizadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais durabilidade em comparação com as pontas apertadas.

Utilização:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descrição técnica

para anéis de retenção exteriores de Ø	3 - 10 mm
Forma	A
comprimento total	140 mm
Ø da ponta	0,9 mm
Norma	DIN 5254 A

Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior reto
Forma do mordente	reto
Punho	revestido com plástico
Material	Aço especial
Material da ponta	Aço especial
Superfície	preto
com batente limitador	não
Articulação com mola de abertura integrada	sim
Punho com mecanismo de retenção	não
Ponta intercambiável	não
Tipo de produto	Alicate para anéis de retenção