

**Rebitadora para porcas de rebite cego sem fio FireBird®****Dados do pedido**

Número do pedido	770520
GTIN	4007081260039
Classe de artigo	74A

Descrição**Modelo:**

Ferramenta sem fio para porcas de rebite cego até M10 de alumínio, até M8 de aço e até M6 de aço inoxidável.

Vantagem:

Muito potente, elevado rendimento por carga de bateria. Aplicação por torção fácil e segura das porcas de rebite cego. Controlo eletrónico do curso de fixação ajustado. Sistema de troca rápida para mandris.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 mandril roscado e bocal M4, M5 e M6, 1 chave sextavada interior, 2x chaves de boca dupla tam. 24x27, bateria de iões de lítio n.º 770527 e carregador n.º 770528 tam. 1 em mala de plástico.

Descrição técnica

Força de ajuste	13000 N
Peso com bateria	2,1 kg
Capacidade da bateria	2 Ah

Tensão da bateria	14,4 V
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	Ião de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Rebitadora para rebites cegos

Acessórios

Boquilha sobresselente com mandril roscado Tipo M4	770522 M4
Boquilha sobresselente com mandril roscado Tipo M5	770522 M5
Boquilha sobresselente com mandril roscado Tipo M6	770522 M6
Bateria de troca rápida de iões de lítio Capacidade 2,0	770527 2,0
Carregador Tipo 1	770528 1