

**Alicate para anéis de retenção, Tipo: A0****Dados do pedido**

Número do pedido	719905 A0
GTIN	4045197493613
Classe de artigo	72B

Descrição**Modelo:**

Forjado a partir de uma peça. Alicate preto atramentado. Punhos revestidos com plástico.

Formato A – mordentes retos.**Utilização:**

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descrição técnica

Ø da ponta	0,9 mm
Forma	A
comprimento total	135 mm
para anéis de retenção exteriores de Ø	3 - 10 mm
Norma	DIN 5254 A
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior reto
Forma do mordente	reto
Punho	revestido com plástico

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto
Ponta intercambiável	não
Tipo de produto	Alicate para anéis de retenção