



Alicate para anéis de retenção, Tipo: A1



Dados do pedido

Número do pedido	719905 A1
GTIN	4045197493064
Classe de artigo	72B

Descrição

Modelo:

Forjado a partir de uma peça. Alicate preto atramentado. Punhos revestidos com plástico.

Formato A – mordentes retos.**Utilização:**

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descrição técnica

Forma	A
Ø da ponta	1,3 mm
comprimento total	135 mm
para anéis de retenção exteriores de Ø	10 - 25 mm
Norma	DIN 5254 A
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior reto
Forma do mordente	reto
Punho	revestido com plástico

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto
Ponta intercambiável	não
Tipo de produto	Alicate para anéis de retenção