

**Alicate para anéis de retenção angulado a 45°, Tipo: A4****Dados do pedido**

Número do pedido	719845 A4
GTIN	4045197493279
Classe de artigo	72B

Descrição**Modelo:**

Forjado a partir de uma peça. Alicates preto atramatizados, punhos cobertos com plástico.

Utilização:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

Semelhante a **DIN 5254**.

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	320 mm
para anéis de retenção exteriores de Ø	85 - 140 mm
Ø da ponta	3,2 mm
Norma	semelhante a DIN 5254
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior dobrado
Forma do mordente	angulado a 45°
Punho	revestido com plástico
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto
Ponta intercambiável	não

Tipo de produto

Alicate para anéis de retenção