

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/09mm**

Dados do pedido

Número do pedido	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Classe de artigo	21T

Descrição

Modelo:

Barras de mandrilar PCLNR 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L ₂	15,25 mm
Alavanca articulada	259015 11
Desvio central L ₃	11 mm
Parafuso alavanca	259018 9
Tamanho da placa	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	20 mm
Código ISO do suporte	A16M PCLNR/L09
Ø haste D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2