

Garant**Escareador manual configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 5mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 160200 5 |
| GTIN | 4045197926500 |
| Classe de artigo | 10N |

Descrição**Modelo:**

Com **espiral à esquerda** de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/4 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador. Escareadores manuais **retificados para ajuste às suas especificações**.

Utilização:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|------------------|
| Comprimento da lâmina L_c | 44 mm |
| Projeção L_1 | 59 mm |
| Comprimento total L | 87 mm |
| Ø nominal D_c | 5 mm |
| Quadrado da haste \square | 3,8 mm |
| área de Ø | 4,701 - 5,2 mm |
| Número de arestas de corte Z | 6 |
| Revestimento | sem revestimento |
| Óleo de corte | HSS |
| Norma | DIN 206 B |
| Ângulo espiral | 7-8 grau |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Refrigeração interior | não |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Escareador |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |