

Par de luvas HyFlex® 11-800, Tamanho das luvas: 7**Dados do pedido**

Número do pedido	094350 7
GTIN	10076490480902
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Série HyFlex®. Luva versátil com revestimento em espuma de nitrilo para trabalhos precisos e gerais. Proporciona um bom equilíbrio entre conforto, mobilidade e proteção manual. Com Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ para reduzir a fadiga das mãos. Norma Öko-Tex® 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Sem DMF	sim
Material do revestimento	Nitrilo
Aderência com óleo	bom

Sensibilidade tátil	muito bom
sem silicone	sim
Capacidade de respiração	muito bom
Forma de ajuste	muito bom
Proteção térmica	não disponível
Boa aderência em molhado	moderado
Série	HyFlex®
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem DMF
EN 388	3131 A
material de suporte	Nylon
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Comprimento	199 mm
Cor	cinzento/branco
Peso	20,4 g
Tecnologia de tricotagem	15G
Utilização	reutilizável
Material	Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos

