

**Garant****Escareador manual configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 38mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 160200 38     |
| GTIN             | 4045197927569 |
| Classe de artigo | 10N           |

**Descrição****Modelo:**

Com **espiral à esquerda** de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/4 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador. Escareadores manuais **retificados para ajuste às suas especificações**.

**Utilização:**

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

**Descrição técnica**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Quadrado da haste □                  | 29 mm            |
| Projeção L <sub>1</sub>              | 190 mm           |
| Comprimento total L                  | 305 mm           |
| Ø nominal D <sub>c</sub>             | 38 mm            |
| Comprimento da lâmina L <sub>c</sub> | 152 mm           |
| Número de arestas de corte Z         | 10               |
| área de Ø                            | 37,201 - 39,2 mm |
| Revestimento                         | sem revestimento |
| Óleo de corte                        | HSS              |
| Norma                                | DIN 206 B        |
| Ângulo espiral                       | 7-8 grau         |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Refrigeração interior             | não                  |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem |
| Anel colorido                     | sem                  |
| Tipo de produto                   | Escareador           |

### Dados de utilizador

|                             | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta)      | adequado                  |                |            |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado |                |            |
| Óleo                        | adequado                  |                |            |
| seco                        | condicionalmente adequado |                |            |