

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	11 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Altura de fixação L_2	15,25 mm
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Projeção L_1	48 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 09T3..
Código ISO do suporte	A16M SSKCR/L09
Comprimento total L	150 mm
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15