



Aparafusadora de impacto pneumática, Tipo: W2428



Dados do pedido

Número do pedido	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Potente aparafusadora de impacto.

Fluxo de ar de exaustão através da pega, possibilidade de inversão para **funcionamento à direita/esquerda**.

- **Robusto mecanismo de impacto individual.**
- **O mecanismo de impacto gera impactos mais macios e menos vibrações.**
- **Três níveis de binário para o funcionamento à direita e à esquerda.**
- **Pega de pá adicional para um melhor manuseamento.**
- **Caixa resistente de alumínio e magnésio.**
- **Binário mais elevado através de motor de palhetas de alto desempenho.**

Utilização:

Adequada para trabalhos de desmontagem difíceis.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Designação do fabricante	W2428
n.º máximo de rotações	5000 r,p,m,
Funcionamento à direita/esquerda	sim
Ruído de trabalho	98 dB(A)
Faixa de binário	800 - 1600 Nm
Comprimento	345 mm
vibração máxima conforme EN	10,67 m/s ²
Ø máximo do parafuso (8.8-12.9)	M33
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	19 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	1 polegada
Altura	131 mm
Peso	10,5 kg
quantidade de ar necessária máxima	2880 l/min
Modelo	Reto
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	□
Ligação de ar comprimido	1/2 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Aparafusadora