

 Atlas Copco

## Aparafusadora de impacto pneumática, Tipo: W2911



### Dados do pedido

Número do pedido	079171 W2911
------------------	--------------

GTIN	7322590051303
------	---------------

Classe de artigo	03R
------------------	-----

### Descrição

#### Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Potente aparafusadora de impacto.

Fluxo de ar de exaustão através da pega, possibilidade de inversão para **funcionamento à direita/esquerda**.

- **Potente mecanismo de duplo impacto.**
- **Peso reduzido com potência elevada.**
- **Caixa em composto e pega com vida útil longa.**
- **Três níveis de binário.**
- **Pega ergonómica com isolamento bom.**
- **Inversão de funcionamento à direita/esquerda através de dois botões de pressão.**

#### Utilização:

Adequada para aplicações exigentes.

#### Peça sobresselente:

**Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):** para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

## Descrição técnica

Ø máximo do parafuso (8.8-12.9)	M14
n.º máximo de rotações	7300 r,p,m,
Designação do fabricante	W2911
Funcionamento à direita/esquerda	sim
Faixa de binário	150 - 400 Nm
Modelo	Pistola
Altura	178 mm
Peso	1,2 kg
Ruído de trabalho	92 dB(A)
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	□
Comprimento	160 mm
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
vibração máxima conforme EN	5,1 m/s <sup>2</sup>
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
quantidade de ar necessária máxima	1020 l/min
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Aparafusadora