

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Classe de artigo	21V

Descrição

Modelo:

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Mudança de pastilha de corte simples.**

Instrução:

Apenas para tornear e chanfrar!

Descrição técnica

Altura de fixação L ₂	11,5 mm
Comprimento total L	100,5 mm
Tamanho da placa	06 mm
Comprimento da cabeça L ₁	42 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 10
Série	Mini
Ø haste D _s	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8