

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Classe de artigo	21V

Descrição

Modelo:

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Mudança de pastilha de corte simples.**

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	56 mm
Comprimento total L	120 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 11
Tamanho da placa	08 mm
Altura de fixação L_2	11,5 mm
Série	Mini
Ø haste D_s	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10

674248 TX10