

**Suporte de aperto rotativo SCSCR 45°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Tamanho da haste/placa: 8/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional L <sub>4</sub>	10 mm
Tamanho da haste	8 mm
Comprimento total L	60 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da placa	6 mm
Código ISO do suporte	SCSCR/L 0808D06
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500