

Suporte de aperto rotativo SCSCR 45°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	SCSCR/L 1616H09
Largura funcional L_4	20 mm
Comprimento da cabeça L_1	20 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Calço	269005 1
Comprimento total L	101 mm
Tamanho da haste	16 mm
Parafuso para calço	269013 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2

269028 2

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500