

**Suporte de aperto rotativo SCSCR 45°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Comprimento total L	126 mm
Tamanho da placa	12 mm
Tamanho da haste	20 mm
Calço	269005 6
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	24 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Parafuso para calço	269013 5
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO do suporte	SCSCR/L 2020K12
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---