

Garant**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 8/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional L ₄	10 mm
Comprimento total L	60 mm
Código ISO do suporte	SCSCR/L 0808D06
Comprimento da cabeça L ₁	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Tamanho da haste	8 mm
Tamanho da placa	6 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8