

Garant**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	12 mm
Código ISO do suporte	SCSCR/L 1212F09
Comprimento da cabeça L ₁	19 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Largura funcional L ₄	16 mm
Comprimento total L	80 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Tamanho da placa	9 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15