

Garant**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 10/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Tamanho da haste	10 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	70 mm
Código ISO do suporte	SCSCR/L 1010E06
Comprimento da cabeça L ₁	12 mm
Largura funcional L ₄	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8