

Garant**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Código ISO do suporte	SCSCR/L 2525M12
Comprimento da cabeça L ₁	27 mm
Calço	269005 6
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso para calço	269013 5
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	151 mm
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2

269028 2

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15