

Garant**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 5
Comprimento total L	101 mm
Largura funcional L ₄	20 mm
Calço	269005 6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Tamanho da placa	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Tamanho da haste	16 mm
Código ISO do suporte	SCSCR/L 1616H12
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20

269028 20

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15