

**Par de luvas Perfect Poly® Skin, Tamanho das luvas: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	094250 10
GTIN	3603835501383
Classe de artigo	09A

**Descrição****Modelo:**

Perfect Poly® Skin. Luva extremamente sensível e justa com boa aderência, elevado conforto e resistência. **Sem silicone.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Boa aderência em molhado	moderado
Material do revestimento	PU
Proteção térmica	não disponível
Aderência com óleo	moderado
Tamanho das luvas	10
Designação do fabricante	Perfect Poly Skin

Sensibilidade tátil	muito bom
sem silicone	sim
Capacidade de respiração	muito bom
Sem DMF	não
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem silicone
EN 388	3111X
material de suporte	Poliamida
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Comprimento	220 - 260 mm
Cor	cinzento/azul
Peso	14-20 g
Tecnologia de tricotagem	15G
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	1
Tipo de produto	Luvas multiusos