

Par de luvas HyFlex® 11-618, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094260 7
GTIN	10076490489479
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

HyFlex® 11-618. Luva extremamente fina, mas robusta, graças à tecnologia de malha **de calibre 18**. Especialmente indicada para trabalhos de montagem leves com elevadas exigências de precisão, montagem final de motores elétricos, sistemas de ar condicionado, cablagens.

Norma:

Luva de malha fina para trabalhos de montagem leves, com exigência de alta precisão.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Forma de ajuste	muito bom
Capacidade de respiração	muito bom
sem silicone	não
Proteção térmica	não disponível

Aderência com óleo	bom
Sensibilidade tátil	muito bom
Sem DMF	não
Boa aderência em molhado	moderado
Material do revestimento	PU
Tamanho das luvas	7
Série	HyFlex®
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
EN 388	3121X
material de suporte	Nylon
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Comprimento	195 mm
Cor	preto/azul
Peso	7,4 g
Tecnologia de tricotagem	18G
Utilização	reutilizável
Material	PU
Classe de proteção contra o corte	X
Tipo de produto	Luvas multiusos