



### Porta-brocas curto Forma A, SK 50, Área de aperto: 2,5-16



#### Dados do pedido

Número do pedido	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Classe de artigo	32K

#### Descrição

##### Versão:

Brunido. Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Para rotação à direita e à esquerda.

##### Material fornecido:

Inclui chave de aperto **Torx® com cabo em T, para alta aderência.**

##### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

#### Descrição técnica

Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Área de aperto	2,5 - 16 mm
Projeção medida A	80 mm
Alojamento	SK 50
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 50 µm

## Ficha de dados

binário de aperto máximo $M_d$ máx.	≤ 14 Nm
Furo Balluffchip	sim
Tipo de produto	Mandril curto

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/301575-2,5-16>