

Mandril curto Forma A, SK 40, Área de aperto: 2,5-16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Classe de artigo	32K

Descrição**Versão:**

Para rotação à direita e à esquerda. Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Fixação de brocas, rebaixadores e escareadores em máquinas de fresar.

Material fornecido:

Inclui chave de aperto para Torx® com cabo em T, para uma ótima aderência.

Descrição técnica

Projeção medida A	85 mm
Ø exterior D	56 mm
Área de aperto	2,5 - 16 mm
Chave de aperto sobresselente	SW6
Alojamento	SK 40
Norma de alojamento	DIN 2080
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 50 µm
binário de aperto máximo $M_{d\text{máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de produto	Mandril curto

