

Par de luvas HyFlex® 11-801, Tamanho das luvas: 9**Dados do pedido**

Número do pedido	094351 9
GTIN	10076490491816
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Série HyFlex®. Luva versátil com revestimento em espuma de nitrilo para trabalhos precisos e gerais. Proporciona um bom equilíbrio entre conforto, mobilidade e proteção manual. Com Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ para reduzir a fadiga das mãos. Norma Öko-Tex® 100. Com material Nylon Spandex e revestimento sem silicone. Sem látex.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Boa aderência em molhado	moderado
Capacidade de respiração	muito bom
Sem DMF	não
Proteção térmica	não disponível

Tamanho das luvas	9
Sensibilidade tátil	muito bom
Material do revestimento	Nitrilo
Forma de ajuste	muito bom
Aderência com óleo	bom
sem silicone	não
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
EN 388	3131 A
material de suporte	Spandex Nylon
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Comprimento	192 mm
Cor	preto/cinza
Peso	20,4 g
Tecnologia de tricotagem	15G
Utilização	reutilizável
Material	Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos

