



## Mesa de rodas com 2 superfícies de carga, Tipo: 2740



### Dados do pedido

Número do pedido	919820 2740
GTIN	4017976027401
Classe de artigo	96F

### Descrição

**Modelo:**

Tubo de aço soldado, prateleiras de placas de derivados de madeira com superfície em imitação de faixa apoiadas numa estrutura de aço angular, aresta rolante circundante com 12 mm de altura.

2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis com Ø de 125 mm (com travão imobilizador) e pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Pintura:**

Azul brilhante RAL 5007, **revestido a pó.**

**Instrução:**

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

### Descrição técnica

Profundidade da área de carga	500 mm
Tipo	2740
Norma	EN 1757-3

Altura da área de carga em cima	820 mm
Ø da roda	125 mm
Altura da área de carga em baixo	200 mm
Capacidade da área de carga em cima	80 kg
Peso	28 kg
Largura da área de carga	850 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Profundidade	511 mm
Altura	1040 mm
Largura	985 mm
capacidade de carga máxima	300 kg
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Tipo de produto	Mesa de rodas